



## AEROFIXX + AEROBOXX

Utensile per l'applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA – con valigetta per il trasporto

### Vantaggi

- ✓ Per lavorare più velocemente: applicare e distribuire il sigillante in una sola fase di lavoro
- ✓ Applicazione precisa del materiale: impostazione 1 per cordone per chiudere le fughe, impostazione 2 per spruzzare sulle superfici e sigillarle
- ✓ Applicabile con una sola mano
- ✓ Non sono richiesti pennelli
- ✓ Pressione: fino a 6,8 bar (100 psi)
- ✓ Trasporto sicuro: tutti i componenti in una valigetta con inserto flessibile

### Campi di applicazione

Per un'applicazione particolarmente rapida e semplice dei sigillanti AEROSANA VISCONN e AEROSANA VISCONN FIBRE dal sacchetto tubolare su sottofondi minerali e non minerali lisci e grezzi quali legno, pannelli in derivati del legno, OSB, pietra, intonaco, calcestruzzo ecc.

Adatto per compressori con una capacità di aspirazione di almeno 300 l/min.

Con valigetta per il trasporto:

La valigetta offre spazio per vari accessori e consente di suddividere individualmente gli spazi grazie a un'imbottitura flessibile estraibile.

### Specifiche tecniche

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / Ingredienti | cilindro a pressione stabile in alluminio, impugnatura ergonomica in nylon, valigetta: PP |
| Larghezza [mm]             | 400                                                                                       |
| Altezza [mm]               | 223                                                                                       |
| Lunghezza [mm]             | 600                                                                                       |

### Fornitura

| Cod.Art. | Note                                                                                                                                                      | Unità misura | kg / pez |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| PCAFAB   | proclima AEROFIXX + AEROBOXX Utensile per l'applicazione con sacchetto tubolare nel sistema AEROSANA - con valigetta per il trasporto e spray al silicone | ST           | 6,25     |

### Lavorazione

#### Condizioni generali

AEROFIXX va collegato a un compressore con una capacità di aspirazione >300 l/min. La pressione va impostata a 6 bar. Con AEROFIXX, tutti i prodotti AEROSANA VISCONN possono essere lavorati nel sacchetto tubolare da 600 ml. Ruotando la testina è possibile passare facilmente dall'applicazione a cordone a quella a spruzzo.